


**UHU®**

# ROLLER CORRECTEUR MINI

## MINI ROLLER POUR EFFECTUER DES CORRECTIONS RAPIDES, PROPRES ET PRÉCISES



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Mini roller très pratique pour corriger rapidement, proprement et précisément les textes manuscrits ou imprimés. Convient pour tous les types de papiers. Réécriture immédiate, pas de temps de séchage et sans solvant. Avec capuchon intégré pour protéger la bande et servant de support au roller, contrôle de la longueur de bande restante, vis d'ajustement. Idéale pour les trousseaux et pour les personnes qui déplacent souvent. La longueur de la bande est de 6,0 m, la largeur de la bande mesure 5,0 mm. Le roller (à l'exception de la bande) est composé de 80 % de matières plastiques recyclées et l'emballage est fabriqué avec plus de 85 % de carton recyclé.

### DOMAINE D'APPLICATION

Convient pour les textes manuscrits ou imprimés sur tous les types de papiers.

### PROPRIÉTÉS

- Rapide, propre et précis
- Réécriture immédiate - pas de temps de séchage
- Sans solvant
- Capuchon de protection intégré, contrôle du niveau de la bande, vis d'ajustement
- Roller (à l'exception de la bande) : 80 % de matières plastiques recyclées
- Format mini très pratique

### MISE EN OEUVRE

#### Mode d'emploi:

Ouvrez le capuchon intégré, positionnez le roller à l'endroit que vous souhaitez corriger, tirez vers l'arrière en pressant délicatement vers le bas. Réécriture immédiate possible. La bande peut être retendue en ajustant la vis prévue à cet effet. Refermez le capuchon de protection après utilisation. Peut être utilisé à quasiment n'importe quel angle, ce qui le rend idéal pour les gauchers également.

**Taches/résidus:** Le correcteur peut être enlevé des surfaces lisses lorsqu'il est sec et de préférence mécaniquement en utilisant une lame ou une spatule.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Consistance:	Solide
Couleur:	Blanc
Matière première de base:	Résine acrylate avec dioxyde de titane
Recouvrement:	Oui
Sans solvant:	Oui

### TAILLE DU PACK

Le ROLLER CORRECTEUR MINI d'UHU est disponible avec un ruban mesurant 6 m de long et 5 mm de large, en roller à usage unique dans un présentoir ou sur carte blister.

### CONDITIONS DE STOCKAGE

À conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.